

1

2

3

4

A

B


Befestigung Zugseil mit Stelling

Aufsatzrohr mit Ringmutter und Kammklemme

Mittenverstärkung m. Polyamidteller und Ringmutter



Zugseil



C

Mittenaufzug

Bedienung und Funktion:

Das Zugseil wird mit dem daran befestigten Stelling am Pfosten in das oberste Loch eingehängt. Das andere Ende des Zugseils mit der gepressten Kausche, wird durch die Ringmutter in der Mittenverstärkung und anschließend durch die Ringmutter auf dem Aufsatzrohr geführt. Durch ziehen am Zugseil erreicht man, dass die Sandkastenabdeckung sich in der Mitte anhebt.

D

Heben und senken der Sandkastenabdeckung

Beginnen sie damit die Stellringe an den Pfosten einen nach dem anderen, je nach Größe und Form der Abdeckung um ca. ein drittel bis zur Hälfte der Pfostenlänge nach oben zu schieben. Nun ziehen sie den Mittenaufzug am Zugseil nach, und führen das unter Spannung stehende Zugseil an die Kammklemme heran, durch nachlassen des Seils zieht es sich von selbst in die Klemme hinein und wird so geklemmt. Beim Lösen einfach am Seil ziehen und es rutscht aus der Klemme heraus, so dass sie eine neue Einstellung vornehmen können (anheben od. absenken). Wiederholen sie den Vorgang bis die Abdeckung in der gewünschten Position ist. Das Absenken erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Um Sturm- bzw. Vandalismusschäden zu vermeiden senken sie die Sandkastenabdeckung immer ab, bevor die Anlage unbeaufsichtigt ist.

E

Pflegehinweis

Durch Schadstoffe in der Luft oder Laub von umliegender Bäumen, das sich auf dem Sonnensegel absetzt kann das Kunststoffgewebe angegriffen werden, so dass das Gewebe mit der Zeit porös und brüchig werden kann.

Damit ihr Sonnensegel/Sandkastenabdeckung lange erhaltenbleibt, empfehlen wir das Gewebe einmal jährlich mit dem Hochdruckreiniger oder mit dem Schrubber und einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

F

(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:50	(Gewicht)
			(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
		Datum	Name	Mittenaufzug Schema
	Bearb.	23.01.04	WSch	
	Gepr.	00.00.00	XXX	
	Norm			
				Mittenaufzug 50 mm
				Blatt